

Технический паспорт

Угловая секция 45° 35 FS

Артикульный номер: 6036004



Угловая секция 45° для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 35 мм. Резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.



CE UK
CA

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6036004
Тип	RB 45 330 FS
Обозначение 1	Угловая секция 45°
Обозначение 2	для горизонт. кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	35x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	83,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,7332 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловая секция 45° 35 FS

Артикульный номер: 6036004



Размеры



Ширина	300 мм
Высота	35 мм
Толщина листа	0,8 мм
Размер В	300 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Модель	Жесткая угловая секция
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	0,8 мм
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Рекомендованное количество винтов	10 Сталь
Толщина борта	1,25 мм