


# Технический паспорт

Угловая секция 45° 85 FT

Артикульный номер: 7067496



Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм. Детали крепления заказывается отдельно.




**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	7067496
Обозначение 1	Угловая секция 45°
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	85x500
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	439,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры



Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Высота	85 мм
Высота	3 in
Размер B	500 мм
Размер R	150 мм

# Технический паспорт

Угловая секция 45° 85 FT

Артикульный номер: 7067496



## Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен