


# Технический паспорт

## Угловая секция 90° 35 FT

Артикульный номер: 7124120



Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. В комплекте с соответствующими крепежными элементами.



St

Сталь


FT

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер           | 7124120                               |
| Тип                         | RB 90 310 FT                          |
| Обозначение 1               | Угловая секция 90°                    |
| Обозначение 2               | горизонтальн,с угл соединением        |
| Производитель               | OBO                                   |
| Размер                      | 35x100                                |
| Материал                    | Сталь                                 |
| Поверхность                 | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности        | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи | 1                                     |
| Единица расхода             | Шт.                                   |
| Масса                       | 48 кг                                 |
| Единица веса                | кг/100 шт.                            |

### Размеры



|          |        |
|----------|--------|
| Ширина   | 100 мм |
| Ширина   | 4 in   |
| Высота   | 35 мм  |
| Высота   | 1 in   |
| Размер B | 100 мм |
| Размер R | 50 мм  |

# Технический паспорт

Угловая секция 90° 35 FT

Артикульный номер: 7124120



## Технические характеристики

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Изгиб (угол)                          | 90°                     |
| Конструкция соединителей              | Соединитель в комплекте |
| Повышение живучести конструкции       | нет                     |
| С крышкой                             | нет                     |
| Монтажное отверстие в основании       | нет                     |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет                     |
| Изменение направления                 | горизонтальный          |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет                     |
| Боковая перфорация                    | нет                     |
| Конструкция для больших расстояний    | нет                     |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Привинчен               |