

# Технический паспорт

Угловая секция 90° A2

Артикульный номер: 7134130



Горизонтальная дуга 90° для всех типов кабельных лотков, высота стороны которых составляет 60 мм. Секция шириной 100 мм имеет угловую форму и отличается от изображения.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	7134130
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	горизонтальн,с угл соединением
Производитель	OBO
Размер	60x200
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	110,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Угловая секция 90° A2

Артикульный номер: 7134130



## Размеры



Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1 мм
Размер В	200 мм
Размер R	50 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен