

Технический паспорт

Угловая секция 90° A4

Артикульный номер: 7134290



Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

Секция шириной 100 мм имеет угловую форму и отличается от изображения.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7134290
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	горизонтальн,с угл соединением
Производитель	OBO
Размер	60x300
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	166,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° A4

Артикульный номер: 7134290



Размеры



Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	300 мм
Размер R	50 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Изменение направления	горизонтальный
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен