

Технический паспорт

Угловая секция 90° FS

Артикульный номер: 7001312



Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Материал крепления заказывается отдельно.



St

Сталь


FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7001312
Тип	RB 90 660 FS
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	60x600
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	680 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	600 мм
Размер R	150 мм

Технический паспорт

Угловая секция 90° FS

Артикульный номер: 7001312



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен