


Технический паспорт

Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FS

Артикульный номер: 6037304



Угловая секция с возможностью регулировки угла для создания горизонтального отвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 110 мм. Регулируемый угол 0–90°. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6037304
Тип	RB W 120 FS
Обозначение 1	Угловая секция
Обозначение 2	горизонтальная
Производитель	OBO
Размер	110x200
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	103,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FS

Артикульный номер: 6037304



Размеры



Ширина	200 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	200 мм
Размер L	522 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Модель	Регулируемый угол_в сборе
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1 мм
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий НАТО	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	на винтах/на зажимах
Рекомендованное количество винтов	20 Сталь
Толщина борта	1,25 мм