


# Технический паспорт

Соединитель для компенсации теплового расширения  
DD

Артикульный номер: 6065978



Соединитель для выравнивания по длине при изменении температуры.



**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	6065978
Тип	RDV 630 DD
Обозначение 1	Соед-ль для комп-ии расширения
Обозначение 2	для каб-х лотков, с шурупами
Производитель	OBO
Размер	60x300x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	104,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	3,5302 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Соединитель для компенсации теплового расширения  
DD


Артикульный номер: 6065978



## Размеры



Длина	200 мм
Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	57 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	300 мм
Размер L	200 мм



## Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель
Конструкция для больших расстояний	нет