

Технический паспорт

Круглый проводник из оцинкованной стали

Артикульный номер: 5021081



- в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- RD 10 также может быть проложен в грунте;
- цинковое покрытие: 350 г/м² (приблизительно 50 мкм).



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5021081
Обозначение 1	Круглый провод
Обозначение 2	Кольцо 125 м
Производитель	OBO
Размер	8mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	125
Единица расхода	Метр
Масса	40 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Круглый проводник из оцинкованной стали

Артикульный номер: 5021081



Размеры



Размер D	8 мм
----------	------

Технические характеристики

Количество отдельных проводов	1
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Кольцо стандартного размера (ок. кг)	50
Кольцо стандартного размера (ок. м)	125
Length tolerance ±	5 %
Поперечное сечение	50 мм²
Свойство материала	Прочее
Оболочка материала	без