

Технический паспорт

Круглый проводник из нержавеющей стали A2

Артикульный номер: 5021235



- в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- RD 10-V4A может быть проложен в грунте;
- в соответствии со стандартом для фундаментных заземлителей DIN 18014: V4A должен находиться в земле.



A2

Нержавеющая сталь

Исходные данные	
Артикульный номер	5021235
Тип	RD 8-V2A
Обозначение 1	Круглый провод
Обозначение 2	Кольцо 50 кг
Производитель	OBO
Размер	8mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	125
Единица расхода	Метр
Масса	40 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Круглый проводник из нержавеющей стали A2

Артикульный номер: 5021235



Размеры



Размер D

8 мм

Технические характеристики

Количество отдельных проводов	1
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Кольцо стандартного размера (ок. кг)	50
Кольцо стандартного размера (ок. м)	125
Length tolerance ±	5 %
Поперечное сечение	50 мм ²
Свойство материала	Прочее
Оболочка материала	без