

# Технический паспорт

Регулируемый угол 90°, вертикальный 110 FT

Артикульный номер: 7077112



Элемент вертикального регулируемого угла для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.  
Поворотные соединители RGV 110 заказываются отдельно.

CEUK  
CA


St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	7077112
Тип	RGBEV 115 FT
Обозначение 1	Элемент регулируемого угла
Обозначение 2	вертикальный
Производитель	OBO
Размер	110x150
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	114,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	3,4874 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

## Размеры



Ширина	150 мм
Высота	110 мм
Высота	4 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	150 мм

# Технический паспорт

Регулируемый угол 90°, вертикальный 110 FT

Артикульный номер: 7077112



## Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Элемент регулируемого угла
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен