

Технический паспорт

Вертикальный регулируемый угол 90°

Артикульный номер: 7138113



Вертикальный регулируемый угол 90° , для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Поставляется в разобранном состоянии. Дополнительного крепежного материала не требуется.



- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7138113
Тип	RGBV 610 A2
Обозначение 1	Регулируемый угол
Обозначение 2	вертикальный
Производитель	OBO
Размер	60x100
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	182 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Вертикальный регулируемый угол 90°

Артикульный номер: 7138113



Размеры



Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1 мм
Размер R	400 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Модель	Регулируемый угол_в сборе
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен