


# Технический паспорт

## Шарнирный соединитель

Артикульный номер: 7082258



Шарнирный соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 60.  
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	7082258
Тип	RGV 60 A2
Обозначение 1	Шарнирный соединитель
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x260
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	25,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,6653 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Шарнирный соединитель

Артикульный номер: 7082258



### Размеры



Размер	254 x 56
Длина	254 мм
Ширина	16 мм
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	2 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Вид соединения	Болтовой соединитель