


Технический паспорт

Крышка крестообразного ответвления DD

Артикульный номер: 7027850



Крышка для фасонной детали крестообразного ответвления для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7027850
Тип	RKD 600 DD
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для крестообразная секции
Производитель	OBO
Размер	B600mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	400 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка крестообразного ответвления DD

Артикульный номер: 7027850



Размеры



Ширина	600 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	600 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	0 Сталь
Вид крепления	накладной
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 С
Диапазон рабочих температур мин.	-20 С