Технический паспорт

Усиленная кассетная рамка RKFSL с отверстием для тубуса, номинальный размер 250-3, класс нагрузки 1
Артикульный номер: 7409490

Кассетная рамка для больших нагрузок, для трубы для монтажа электроустановочных изделий в UZD250-3 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 1 до 10 кН.



A2 Нержавеющая сталь

Исходные данные

Артикульный номер	7409490
Тип	RKF2 SL1 V2 40
Обозначение 1	Усиленная кассетная рамка
Обозначение 2	для тубуса
Производитель	OBO
Размер	283x283x40
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	559 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Усиленная кассетная рамка RKFSL с отверстием для тубуса, номинальный размер 250-3, класс нагрузки 1
Артикульный номер: 7409490

Размеры



Размер A	324 мм
Размер B	288 мм
Размер C	282 мм
Размер h	40 мм

Технические характеристики

Конструкция кабельного вывода	Заглубляемая труба
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для	Конструкция монтажного основания
Конструкция для тяжелых нагрузок	да
Класс тяжелых нагрузок	10 kN (OBO SL1)
Толщины напольного покрытия	38 мм