

Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKFN с отверстием для тубуса из нержавеющей стали
Артикульный номер: 7409364



Регулируемая по высоте кассета номинального размера 4 для трубы для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях.

Регулируемая по высоте кассетная рамка с отверстием для тубуса, 2-секционная. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45x45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные


| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер | 7409364 |
| Тип | RKFN2 4 VS 25 |
| Обозначение 1 | Квадратная кассетная рамка |
| Обозначение 2 | для тубуса |
| Производитель | OBO |
| Размер | 200x200mm |
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 258,5 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |

Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKFN с отверстием для тубуса из нержавеющей стали
Артикульный номер: 7409364



Размеры



| | |
|----------|--------|
| Длина | 199 мм |
| Ширина | 199 мм |
| Размер h | 110 мм |

Технические характеристики

| | |
|---|--------------------|
| Количество встраиваемых устройств | 6 |
| Количество монтажных коробок | 2 |
| Количество накладок для вывода кабеля | 1 |
| Исполнение | квадратные |
| Конструкция кабельного вывода | Заглубляемая труба |
| Уборка пола | влажный |
| Отсоединяемая крышка | нет |
| Высота пола макс. | 155 мм |
| Высота пола мин. | 110 мм |
| Подходит для монтажа в двойных полах | да |
| Подходит для монтажа в пустотных полах | да |
| Подходит для монтажного основания | 250/350 |
| Монтажные рамки для установки монтажных коробок | да |
| Длина, монтажный размер | 201 мм |
| Номинальный размер монтажных элементов | 4 |
| Диапазон регулирования макс. | 155 мм |
| Диапазон регулирования мин. | 110 мм |
| Степень защиты (IP) в режиме пользования | IP20 |
| Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии | IP40 |
| Коэффициент прочности | IK10 |

Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKFN с отверстием для тубуса из нержавеющей стали
Артикульный номер: 7409364



Технические характеристики

| | |
|--|-------------|
| Конструкция для тяжелых нагрузок | нет |
| Тип монтажной системы | UT3 |
| Вертикальная нагрузка, большая поверхность | до 10.000 Н |
| Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность | до 3.000 Н |
| Zulassungen | VDE |
| Толщины напольного покрытия | 25 мм |