

Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKFRNUZD3 с отверстием для тубуса, из нержавеющей стали
Артикульный номер: 7409452



Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера R9, для трубы, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD350-3, в комбинации с монтажной крышкой DUG350-3R9, или в UGD350-3R9. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.

Регулируемая по высоте кассетная рамка с отверстием для тубуса, 3-секционная. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45x45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).

Height-adjustable cassette, decoupled from the floor, of nominal size R9, for tube bodies, for the installation of accessories in dry- or wet-cleaned floors indoors, for mounting in underfloor boxes UZD350-3, in connection with a mounting lid DUG350-3R9. Mounting is done with height-adjustment brackets (order separately) in the aluminium frame profile of the underfloor boxes.

Height-adjustment cassette, 3-compartment Three cover plates APMT5 can be installed.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные


Артикульный номер	7409452
Тип	RKFRN2UZD3R9VS25
Обозначение 1	Круглая кассетная рамка
Обозначение 2	для тубуса
Производитель	OBO
Размер	Ø305mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	336 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	19,2214 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKFRNUZD3 с отверстием для тубуса, из нержавеющей стали
Артикульный номер: 7409452



Размеры



Длина	304 мм
Ширина	304 мм
Высота	94 мм
Размер h	94 мм

Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	12
Количество накладок для вывода кабеля	1
Исполнение	круглой формы
Конструкция кабельного вывода	Заглубляемая труба
Уборка пола	влажный
Отсоединяемая крышка	да
Высота пола мин.	94 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	нет
Подходит для монтажа в пустотных полах	нет
Подходит для монтажного основания	350
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	да
Номинальный размер монтажных элементов	R9
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP44
Коэффициент прочности	IK10
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Тип монтажной системы	UT4
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 3.000 Н
Zulassungen	VDE
Толщины напольного покрытия	25 мм