


# Технический паспорт

## Крестообразная секция Magic 60 FT



Артикульный номер: 7027025

Крестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа.  
Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	7027025
Тип	RKM 620 FT
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x200
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	172,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Крестообразная секция Magic 60 FT



Артикульный номер: 7027025

### Размеры



Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	200 мм

### Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Толщина материала пластины дна	1,25 мм
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием
Толщина борта	1,25 мм