


Технический паспорт

Крестообразная секция Magic 85 FS



Артикульный номер: 7027091

Крестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа.
Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер | 7027091 |
| Тип | RKM 850 FS |
| Обозначение 1 | Крестообразная секция |
| Обозначение 2 | с быстрым соединителем |
| Производитель | OBO |
| Размер | 85x500 |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 483,8 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |


Технический паспорт

Крестообразная секция Magic 85 FS



Артикульный номер: 7027091

Размеры



| | |
|---------------|---------|
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 85 мм |
| Толщина листа | 1,25 мм |
| Размер B | 500 мм |

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Изгиб (угол) | 90° |
| Конструкция соединителей | Встроенный соединитель |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Толщина материала пластины дна | 1,25 мм |
| Схема расположения отверстий NATO | нет |
| Изменение направления | горизонтальный |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Конструкция для больших расстояний | нет |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Крепление защелкиванием |
| Толщина борта | 1,25 мм |