

# Технический паспорт

## Ревизионная кассетная рамка RKN из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7409046



Регулируемая по высоте кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера 9 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.

Регулируемая по высоте кассетная рамка (напольный лючок), глухая; применяется в качестве ревизионного люка номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки. Подходит только для гладких напольных покрытий. Могут быть установлены 3 накладки АРМТ5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок УТ4 (артикул 7408727).



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

### Исходные данные

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер           | 7409046                        |
| Обозначение 1               | Квадратная кассетная рамка     |
| Обозначение 2               | глухой                         |
| Производитель               | OBO                            |
| Размер                      | 243x243mm                      |
| Материал                    | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Минимальная единица продажи | 1                              |
| Единица расхода             | шт.                            |
| Масса                       | 451 кг                         |
| Единица веса                | кг/100 шт.                     |

# Технический паспорт

Ревизионная кассетная рамка RKN из нержавеющей стали


Артикульный номер: 7409046



## Размеры



|          |        |
|----------|--------|
| Длина    | 243 мм |
| Ширина   | 243 мм |
| Размер h | 105 мм |



## Технические характеристики

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Количество встраиваемых устройств               | 0                     |
| Количество монтажных коробок                    | 3                     |
| Количество накладок для вывода кабеля           | 0                     |
| Исполнение                                      | квадратные            |
| Конструкция кабельного вывода                   | Без кабельного вывода |
| Уборка пола                                     | влажный               |
| Отсоединяемая крышка                            | нет                   |
| Высота пола макс.                               | 155 мм                |
| Высота пола мин.                                | 105 мм                |
| Подходит для монтажа в двойных полах            | да                    |
| Подходит для монтажа в пустотных полах          | да                    |
| Подходит для монтажного основания               | 250/350               |
| Монтажные рамки для установки монтажных коробок | нет                   |
| Длина, монтажный размер                         | 244 мм                |
| Номинальный размер лючка                        | 350 мм                |
| Номинальный размер монтажных элементов          | 9                     |
| Диапазон регулирования макс.                    | 155 мм                |
| Диапазон регулирования мин.                     | 105 мм                |
| Степень защиты (IP) в режиме пользования        | IP00                  |
| Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии       | IP40                  |
| Коэффициент прочности                           | IK10                  |
| Конструкция для тяжелых нагрузок                | нет                   |
| Тип монтажной системы                           | UT4                   |

# Технический паспорт

Ревизионная кассетная рамка RKN из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7409046



## Технические характеристики

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Вертикальная нагрузка, большая поверхность   | до 15 000 Н |
| Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность | до 3.000 Н  |
| Zulassungen                                  | VDE         |
| Толщины напольного покрытия                  | 25 мм       |