


Технический паспорт

Ревизионная кассетная рамка RKNUZD3 из латуни

Артикульный номер: 7409052



Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD250-3 или UZD350-3, каждая в комбинации с одной монтажной крышкой DUG.../4, или в UGD250-3/4 или UGD350-3/4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон. Подходит только для гладких напольных покрытий.

Регулируемая по высоте кассетная рамка (напольный лючок), глухая; применяется в качестве ревизионного люка номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки. Подходит только для гладких напольных покрытий. Могут быть установлены 2 накладки АРМТ2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45x45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).



CuZn 37 Латунь

Исходные данные

Артикульный номер	7409052
Тип	RKN2 UZD3 4MS20
Обозначение 1	Квадратная кассетная рамка
Обозначение 2	глухой
Производитель	OBO
Размер	200x200mm
Материал	латунный
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	227 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Ревизионная кассетная рамка RKNUZD3 из латуни

Артикульный номер: 7409052



Размеры



Размер h 90 мм

Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	0
Количество накладок для вывода кабеля	0
Исполнение	квадратные
Конструкция кабельного вывода	Без кабельного вывода
Уборка пола	влажный
Отсоединяемая крышка	да
Высота пола мин.	105 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для монтажного основания	250/350
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	нет
Номинальный размер монтажных элементов	4
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP00
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP44
Коэффициент прочности	IK10
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Тип монтажной системы	UT3
Zulassungen	VDE
Толщины напольного покрытия	20 мм