


Технический паспорт

Ревизионная кассетная рамка RKNUZD3 из латуни

Артикульный номер: 7409062



Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера 9 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD250-3 или UZD350-3, каждая в комбинации с одной монтажной крышкой DUG../9, или в UGD250-3/9 или UGD350-3/9. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон. Подходит только для гладких напольных покрытий.

Регулируемая по высоте отсоединяемая кассетная рамка, глухая, 3-х секционная. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45x45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).



 Латунь

Исходные данные

Артикульный номер	7409062
Тип	RKN2 UZD3 9MS20
Обозначение 1	Квадратная кассетная рамка
Обозначение 2	глухой
Производитель	OBO
Размер	243x243mm
Материал	латунный
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	361 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Ревизионная кассетная рамка RKNUZD3 из латуни

Артикульный номер: 7409062



Размеры



Размер h 90 мм

Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	0
Количество накладок для вывода кабеля	0
Исполнение	квадратные
Конструкция кабельного вывода	Без кабельного вывода
Уборка пола	влажный
Отсоединяемая крышка	да
Высота пола мин.	105 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для монтажного основания	250/350
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	нет
Номинальный размер монтажных элементов	9
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP00
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP44
Коэффициент прочности	IK10
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Тип монтажной системы	UT4
Zulassungen	VDE
Толщины напольного покрытия	20 мм