

Технический паспорт

Ревизионная кассетная рамка RKRNUZD3,
отсоединяемая, из латуни
Артикульный номер: 7409134



Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера R4 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD250-3 или UZD350-3, каждая в комбинации с монтажной крышкой DUG..R4, или в UGD250-3R4 или UGD350-3R4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон. Подходит только для гладких напольных покрытий.

Регулируемая по высоте кассетная рамка (напольный лючок), глухая; применяется в качестве ревизионного люка номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки. Подходит только для гладких напольных покрытий. Могут быть установлены 2 накладки АРМТ2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45x45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).



CuZn 37 Латунь

Исходные данные


Артикульный номер	7409134
Тип	RKRNUZD3R4MS25
Обозначение 1	Круглая кассетная рамка
Обозначение 2	глухой
Производитель	OBO
Размер	Ø215mm
Материал	латунный
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	197 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	7,9671 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Ревизионная кассетная рамка RKRNUZD3,
отсоединяемая, из латуни
Артикульный номер: 7409134



Размеры



Длина	214 мм
Ширина	214 мм
Высота	94 мм
Размер h	94 мм

Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	0
Количество накладок для вывода кабеля	0
Исполнение	круглой формы
Уборка пола	влажный
Отсоединяемая крышка	да
Высота пола мин.	94 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	нет
Подходит для монтажа в пустотных полах	нет
Подходит для монтажного основания	250/350
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	нет
Номинальный размер монтажных элементов	R4
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP00
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP44
Коэффициент прочности	IK10
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Тип монтажной системы	UT3
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 3.000 Н
Zulassungen	VDE
Толщины напольного покрытия	25 мм