


Технический паспорт

Кабельный лоток RKS-Magic®

Артикульный номер: 6047639



Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 x 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Перфорация для прямого подвеса стержня с резьбой имеет диаметр 11 мм. Общее выравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток проверен на сохранение функциональности согласно DIN 4102, часть 12, и на возможность монтажа над подвесными противопожарными потолками (соответственно для лотков шириной 100 – 400 мм).

Конструкция и параметры установки соответствуют действующим сертификатам.

Дополнительную информацию можно найти в каталоге систем противопожарной защиты.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6047639
Тип	RKSM 620 FT
Обозначение 1	Кабельный лоток RKSM
Обозначение 2	с соединителем быстр. монтажа
Производитель	OBO
Размер	60x200x3050
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	251,115 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Кабельный лоток RKS-Magic®

Артикульный номер: 6047639



Размеры



Длина	3 050 mm
Длина	10 ft
Ширина	200 mm
Ширина	8 in
Высота	60 mm
Высота	2 in
Толщина листа	0,03 in
Толщина листа	1 mm
Размер B	200 mm
Размер x	100 mm
Размер y	150 mm

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Пригодный для хождения	нет
Перфорация основания	1
Повышение живучести конструкции	да
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Полезное поперечное сечение	118 см ²
Полезное поперечное сечение	11800 мм ²
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой	50 дБ
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки	20 дБ
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Полезная длина	3000 mm
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием

Технический паспорт

Кабельный лоток RKS-Magic®

Артикульный номер: 6047639

