


# Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка с кабельным выводом  
RКСN из латуни  
Артикульный номер: 7409214



Регулируемая по высоте кассета номинального размера 9 с выпуском кабеля для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях.  
Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 3-секционная, для полов с сухим типом уборки. Могут быть установлены 3 наклейки АРМТ5. Можно установить 12 электроустановочных изделий размером 45x45 мм серии Modul45 с помощью 3 коробок UT4 (арт. 7408727).



Латунь

## Исходные данные


Артикульный номер	7409214
Тип	RКСN2 9 MS 25
Обозначение 1	Квадратная кассетная рамка
Обозначение 2	с кабельным выводом
Производитель	OBO
Размер	243x243mm
Материал	латунный
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	619 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	14,5135 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка с кабельным выводом  
RKSN из латуни  
Артикульный номер: 7409214



## Размеры



Длина	243 мм
Ширина	243 мм
Размер h	110 мм

## Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	12
Количество монтажных коробок	3
Количество накладок для вывода кабеля	1
Исполнение	квадратные
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Уборка пола	сухой
Отсоединяемая крышка	нет
Высота пола макс.	155 мм
Высота пола мин.	110 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для монтажного основания	250/350
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	да
Длина, монтажный размер	244 мм
Номинальный размер лючка	350 мм
Номинальный размер монтажных элементов	9
Диапазон регулирования макс.	155 мм
Диапазон регулирования мин.	110 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Тип монтажной системы	UT4

# Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка с кабельным выводом  
RКСN из латуни  
Артикульный номер: 7409214



## Технические характеристики

Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 10.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 3.000 Н
Zulassungen	VDE
Толщины напольного покрытия	25 мм