


# Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка с кабельным выводом,  
RKSRNUZD3, из латуни  
Артикульный номер: 7409294



Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера R7, с выпуском кабеля, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольных розетках UZD350-3 в комбинации с монтажной крышкой DUG350-3R7 или в UGD350-3R7. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.

Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 3-секционная, для полов с сухим типом уборки. Могут быть установлены 2 накладки APMT2 и одна APMT5. Можно установить до 10 электроустановочных изделий размером 45x45 мм (10 модулей серии Modul 45), с помощью 2 коробок UT3 и 1 коробки UT4.



 Латунь

## Исходные данные

Артикульный номер	7409294
Тип	RKSRN2UZD3R7MS25
Обозначение 1	Круглая кассетная рамка
Обозначение 2	с кабельным выводом
Производитель	OBO
Размер	Ø275mm
Материал	латунный
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	306 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	12,5533 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка с кабельным выводом,  
RKSRNUZD3, из латуни

Артикульный номер: 7409294



## Размеры



Длина	274 мм
Ширина	274 мм
Высота	94 мм
Размер h	94 мм

## Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	10
Количество монтажных коробок	3
Количество накладок для вывода кабеля	1
Исполнение	круглой формы
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Уборка пола	сухой
Отсоединяемая крышка	да
Высота пола мин.	94 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	нет
Подходит для монтажа в пустотных полах	нет
Подходит для монтажного основания	350
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	да
Номинальный размер монтажных элементов	R7
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Тип монтажной системы	UT3 / UT4
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 3.000 Н
Zulassungen	VDE
Толщины напольного покрытия	25 мм