

Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка с кабельным выводом
RKSR, из нержавеющей стали
Артикульный номер: 7409278



Регулируемая по высоте кассета номинального размера R9 с выпуском кабеля для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях.

Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 3-секционная, для полов с сухим типом уборки. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. Можно установить 12 электроустановочных изделий размером 45x45 мм (12 модулей серии Modul45) с помощью 3 коробок UT4 (арт. 7408727).

Height-adjustable round cassette, 3-compartment, with cord outlet of nominal size 9 for the installation of accessories. Cassette suitable for the use in trunking systems, raised and cavity floors in dry- and wet-cleaned floors in indoor areas. Suitable only for smooth floor coverings.

Three cover plates APMT5 can be installed.



A2 Нержавеющая сталь

Исходные данные



Артикульный номер	7409278
Тип	RKSRN2 R9 VS20
Обозначение 1	Круглая кассетная рамка
Обозначение 2	с кабельным выводом
Производитель	OBO
Размер	Ø305mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	420 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	18,4172 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка с кабельным выводом
RKSR, из нержавеющей стали
Артикульный номер: 7409278



Размеры



Длина	304 мм
Ширина	304 мм

Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	12
Количество монтажных коробок	3
Количество накладок для вывода кабеля	1
Исполнение	круглой формы
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Уборка пола	сухой
Отсоединяемая крышка	нет
Высота пола макс.	155 мм
Высота пола мин.	110 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для монтажного основания	350
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	да
Номинальный размер монтажных элементов	R9
Диапазон регулирования макс.	155 мм
Диапазон регулирования мин.	110 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Тип монтажной системы	UT4
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 3.000 Н

Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка с кабельным выводом
RKSR, из нержавеющей стали
Артикульный номер: 7409278



Технические характеристики

Zulassungen	VDE
Толщины напольного покрытия	20 мм