

# Технический паспорт

## Фиксатор крышки RKV3V

Артикульный номер: 6288700



Фиксатор для механического и электрического соединения крышки и основания короба. Подходит для крышек системы Rapid 45, Rapid 80 и электромонтажных колонн ISS.

При установке разных размеров крышки следует учитывать следующие рекомендации:

L<1000 мм: 4 шт

L=1000 - 2000 мм: 6 шт.

L>2000 мм: 8 шт.



**St** Сталь

**G** гальванически оцинкованный

### Исходные данные

Артикульный номер	6288700
Тип	RKV3V
Обозначение 1	Защёлкивающая скоба
Обозначение 2	для GEK-S/A
Производитель	OBO
Размер	11x20x6
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	0,085 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0075 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Фиксатор крышки RKV3V

Артикульный номер: 6288700



## Размеры



Длина	11 мм
Ширина	20 мм
Высота	6 мм

