


Технический паспорт

Крестообразное ответвление 60/300 А4

Артикульный номер: 7027524



Крестообразное ответвление для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.



A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7027524
Тип	RK 630 A4
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x300
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	шт.
Масса	224,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крестообразное ответвление 60/300 А4

Артикульный номер: 7027524



Размеры



Ширина	300 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	300 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Толщина материала пластины дна	1 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Рекомендованное количество винтов	28 Сталь
Толщина борта	1,25 мм