


# Технический паспорт

## Крестообразная секция 60 FS

Артикульный номер: 6043631



Горизонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.  
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.  
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6043631
Тип	RK 630 FS
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	горизонтальн,с угл соединением
Производитель	OBO
Размер	60x300
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	197,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Крестообразная секция 60 FS



Артикульный номер: 6043631

### Размеры



Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Размер B	300 мм
Размер R	50 мм

### Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1 мм
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм