


# Технический паспорт

## Крестообразная секция 60 FS

Артикульный номер: 7004435



Горизонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.  
Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.  
Материал крепления заказывается отдельно.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7004435
Тип	RK 660 FS
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	60x600
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1291 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Крестообразная секция 60 FS

Артикульный номер: 7004435



## Размеры



Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	600 мм
Размер R	150 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,5 мм
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм