


Технический паспорт

Крестообразное ответвление 85 FS

Артикульный номер: 7027333



Крестообразное ответвление для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 85 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7027333
Тип	RK 820 FS
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	85x200
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	150,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крестообразное ответвление 85 FS



Артикульный номер: 7027333

Размеры



Ширина	200 мм
Высота	85 мм
Толщина листа	0,8 мм
Размер B	200 мм
Размер R	50 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	0,8 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	на винтах/на зажимах
Рекомендованное количество винтов	32 Сталь
Толщина борта	1,25 мм