


Технический паспорт

Крестообразное ответвление 85 FS

Артикульный номер: 7027341



Крестообразное ответвление для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 85 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.



CE UK
CA

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7027341
Тип	RK 860 FS
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	85x600
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	546,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крестообразное ответвление 85 FS

Артикульный номер: 7027341



Размеры



Ширина	600 мм
Высота	85 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	600 мм
Размер R	50 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	на винтах/на зажимах
Рекомендованное количество винтов	40 Сталь
Толщина борта	1,25 мм