


Технический паспорт

Ревизионный люк RK, номинальный размер 250-2, из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7406004



Кассетная рамка, глухая, для формирования ревизионного отверстия в UZD250-3 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	7406004
Тип	RK V2 15
Обозначение 1	Кассетная рамка
Обозначение 2	глухой
Производитель	OBO
Размер	282x282x15
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	426,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	18,6518 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Ревизионный люк РК, номинальный размер 250-2, из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7406004



Размеры



Размер A	324 мм
Размер B	288 мм
Размер C	282 мм
Размер h	15 мм

Технические характеристики

Количество накладок для вывода кабеля	0
Конструкция кабельного вывода	Без кабельного вывода
Уборка пола	влажный
Подходит для	Конструкция монтажного основания
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	нет
Толщины напольного покрытия	13 мм