


# Технический паспорт

Ревизионный люк RK, номинальный размер 350-3, из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7406040



Кассетная рамка, глухая, для формирования ревизионного отверстия в UZD350-3 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

## Исходные данные

Артикульный номер	7406040
Тип	RK V3 25
Обозначение 1	Кассетная рамка
Обозначение 2	глухой
Производитель	OBO
Размер	383x383x25
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	787 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	31,1781 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Ревизионный люк РК, номинальный размер 350-3, из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7406040



## Размеры



Размер A	424 мм
Размер B	388 мм
Размер C	382 мм
Размер h	25 мм

## Технические характеристики

Количество накладок для вывода кабеля	0
Конструкция кабельного вывода	Без кабельного вывода
Уборка пола	влажный
Подходит для	Конструкция монтажного основания
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	нет
Толщины напольного покрытия	23 мм