


Технический паспорт

Продольный соединитель FS

Артикульный номер: 6067085



Продольный соединитель для соединения кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 35 мм.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6067085
Тип	RLVK 35 FS
Обозначение 1	Продольный соединитель
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	35x100
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	5,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1507 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Продольный соединитель FS

Артикульный номер: 6067085



Размеры



Размер	100 x 31
Длина	100 мм
Ширина	3,5 мм
Высота	31 мм
Высота	1 in
Толщина листа	2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	35 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель