

Технический паспорт


Продольный соединитель FT

Артикульный номер: 6067301



Продольный соединитель для соединения кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 35 мм.

В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6067301
Тип	RLVK 35 FT
Обозначение 1	Продольный соединитель
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	35x100
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	5,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Размер	100 x 31
Длина	100 мм
Ширина	3,5 мм
Высота	31 мм
Высота	1 in
Толщина листа	2 мм

Технический паспорт

Продольный соединитель FT

Артикульный номер: 6067301



Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	35 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель