

Технический паспорт

Продольный соединитель 60 FSK, черный

Артикульный номер: 6067097



Продольный соединитель для прямого соединения кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм. Порошковое покрытие глубокого черного цвета (RAL 9005). В комплект поставки входит соответствующий крепежный материал.



St Сталь

P135 PES135 - Polyester

Исходные данные

Артикульный номер	6067097
Тип	RLVK 60 FSK SW
Обозначение 1	Продольный соединитель
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x100
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	PES135 - Polyester
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	9,88 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0092 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Продольный соединитель 60 FSK, черный

Артикульный номер: 6067097



Размеры



Размер	200 x 56
Длина	100 мм
Ширина	3,5 мм
Высота	56 мм
Толщина листа	2 мм

Технические характеристики

Количество винтов	4 Сталь
Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель
Конструкция для больших расстояний	нет