


Технический паспорт

Продольный соединитель 60 FS

Артикульный номер: 6067091



Продольный соединитель для прямого соединения кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм. Сплошное уравнивание потенциалов обеспечивается за счет болтового соединения.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6067091
Тип	RLVK 60 FS RU
Обозначение 1	Продольный соединитель
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x100
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	9,976 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Продольный соединитель 60 FS

Артикульный номер: 6067091



Размеры



Размер	200 x 56
Длина	100 мм
Ширина	3,5 мм
Высота	56 мм
Толщина листа	2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель