


Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель 110 FS

Артикульный номер: 6067131



Продольный и угловой соединитель для кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 110 мм.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6067131
Тип	RFLV 110 FS
Обозначение 1	Продольный/угловой соединитель
Обозначение 2	для горизонт. кабельного лотка
Производитель	ОВО
Размер	110x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	31,63 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,9063 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель 110 FS

Артикульный номер: 6067131



Размеры



Длина	200 мм
Ширина	4 мм
Высота	110 мм
Высота	4 in

Технические характеристики

Исполнение	Продольный и угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	да
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель