


Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель 110 FT

Артикульный номер: 6067913



Продольный и угловой соединитель для кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 110 мм.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6067913
Тип	RLVL 110 FT
Обозначение 1	Продольный/угловой соединитель
Обозначение 2	для горизонт. кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	110x200
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	35,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель 110 FT

Артикульный номер: 6067913



Размеры



Длина	200 мм
Ширина	4 мм
Высота	110 мм
Высота	4 in

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель