


Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель FS

Артикульный номер: 6067123



Продольный и угловой соединитель для кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 85 мм.
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6067123
Тип	RLVL 85 FS
Обозначение 1	Продольный/угловой соединитель
Обозначение 2	для горизонт. кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	85x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	27,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель FS

Артикульный номер: 6067123



Размеры



Размер	200 x 81
Длина	200 мм
Ширина	4 мм
Высота	85 мм
Высота	3 in
Толщина листа	2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный и угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	85 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель