

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции 100 А4

Артикульный номер: 6038680



Крышка для фасонной детали Т-образной секции для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированной задвижки и крепление посредством опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6038680
Тип	RTD 100 A4
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для Т-образной секции
Производитель	OBO
Размер	B100mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	20 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,8262 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка Т-образной секции 100 А4

Артикульный номер: 6038680



Размеры



Ширина	100 мм
Толщина листа	0,75 мм
Размер В	100 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	1 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	0,75 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 С
Диапазон рабочих температур мин.	-20 С
Конструкция для больших расстояний	нет