

# Технический паспорт

## Крышка Т-образной секции DD

Артикульный номер: 6038640



Крышка для фасонной детали Т-образной секции для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированной задвижки и крепление посредством опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные


Артикульный номер	6038640
Тип	RTD 100 DD
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для Т-образной секции
Производитель	OBO
Размер	B100mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	20 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

## Крышка T-образной секции DD

Артикульный номер: 6038640

### Размеры



Ширина	100 мм
Толщина листа	0,75 мм
Размер В	100 мм

### Технические характеристики

Количество шпингалетов	1 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	0,75 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 С
Диапазон рабочих температур мин.	-20 С
Конструкция для больших расстояний	нет