

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции 200 A2

Артикульный номер: 6038662



Крышка для фасонной детали Т-образной секции для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированной задвижки и крепление посредством опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6038662
Тип	RTD 200 A2
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для Т-образной секции
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	50 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка Т-образной секции 200 А2

Артикульный номер: 6038662



Размеры



Ширина	200 мм
Толщина листа	0,75 мм
Размер В	200 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	1 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	0,75 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет