

# Технический паспорт

## Крышка Т-образной секции FS

Артикульный номер: 6038606



Крышка для фасонной детали Т-образной секции для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированной задвижки и крепление посредством опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер                             | 6038606                       |
| Тип                                           | RTD 300 FS                    |
| Обозначение 1                                 | Крышка                        |
| Обозначение 2                                 | для Т-образной секции         |
| Производитель                                 | OBO                           |
| Размер                                        | B300mm                        |
| Цвет                                          | цинковый                      |
| Материал                                      | Сталь                         |
| Поверхность                                   | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности                          | DIN EN 10346                  |
| Минимальная единица продажи                   | 1                             |
| Единица расхода                               | Шт.                           |
| Масса                                         | 88 кг                         |
| Единица веса                                  | кг/100 шт.                    |
| Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот | 3,2254 кг COe / 1 Шт.         |


# Технический паспорт

## Крышка Т-образной секции FS

Артикульный номер: 6038606



### Размеры



|               |         |
|---------------|---------|
| Ширина        | 300 мм  |
| Толщина листа | 0,75 мм |
| Размер В      | 300 мм  |

### Технические характеристики

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Количество шпингалетов                   | 1 Сталь             |
| Вид крепления                            | Поворотный фиксатор |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет                 |
| Подходит для кабельного лотка            | да                  |
| Прочность материала                      | 0,75 мм             |
| Нержавеющая сталь, протравленная         | нет                 |
| Диапазон рабочих температур макс.        | 120 C               |
| Диапазон рабочих температур мин.         | -20 C               |
| Конструкция для больших расстояний       | нет                 |