


Технический паспорт

Т-образная секция Magic 35 FS

Артикульный номер: 6041030



Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.
Фасонная деталь круглой формы. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6041030
Тип	RTM 310 FS
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	35x100
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	69,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,6417 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

T-образная секция Magic 35 FS

Артикульный номер: 6041030



Размеры



Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	35 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	100 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм