


# Технический паспорт

## T-образная секция Magic 85 FS

Артикульный номер: 6041662



T-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6041662
Тип	RTM 820 FS
Обозначение 1	T-образная секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	85x200
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	168,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	5,5848 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

T-образная секция Magic 85 FS

Артикульный номер: 6041662



## Размеры



Ширина	200 мм
Высота	85 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	200 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм