


Технический паспорт

T-образная секция Magic 85 FS

Артикульный номер: 6041670



T-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6041670
Тип	RTM 860 FS
Обозначение 1	T-образная секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	85x600
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	632,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

T-образная секция Magic 85 FS

Артикульный номер: 6041670



Размеры



Ширина	600 мм
Высота	85 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	600 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм