


Технический паспорт

T-образная секция 110 FT

Артикульный номер: 7119402



T-образная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.

Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.

Материал крепления заказывается отдельно.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7119402
Тип	RT 140 FT
Обозначение 1	T-образная секция
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	110x400
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	825 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	110 мм
Размер B	400 мм
Размер R	150 мм

Технический паспорт

T-образная секция 110 FT

Артикульный номер: 7119402



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм